

## ساده و راحت:

۱. دارای صفحه نمایش لمسی ۳/۵ اینچ
۲. صفحه نمایش کاربری بزرگ و واضح
۳. ارائه یک تجربه دیداری مطلوب به کادر درمان
۴. امکان مشاهده وضعیت تزریق در لحظه

## اطاعات اتصالات داخلی:

۱. دارای قسمت Wi-fi داخلی اختیاری
۲. توانایی اتصال به HIS/CIS از طریق WLAN/LAN
۳. توانایی اتصال به سیستم نظارت مرکزی MP-900

## ایمن و نوآورانه:

۱. دارای محافظ اسلایدر سرنگ
۲. دارای گواهی استاندارد برای آمبولانس ها و وسایل نقلیه پزشکی
۳. قابلیت تأمین برق دستگاه به مدت ۲۰ ساعت به صورت مداوم توسط باتری داخلی

## هوشمند و کاربر پسند:

۱. دارای ۸ حالت تزریق
۲. سازگار برای بخش های مختلف بالینی و انواع داروهای خاص
۳. تزریق بدون توقف با قابلیت تغییر نرخ جریان در حین تزریق

## مشخصات:

اندازه و ابعاد	362*151*126
وزن	1.8kg
اندازه صفحه نمایش	3.5inch
طبقه بندی	Type CF, class I, IP34
نوع سرنگ	همه سرنگ های استاندارد در سایزهای 60ml, 50ml, 30ml, 20ml, 10ml, 5ml



## پارامترهای اصلی:

TIVA, micro, loading dose, trapezia, sequence, weight, time, rate	حالت تزریق
0.10-2000.0(ml/h), minimum increments 0.01ml/h	سرعت تزریق
0.1- 9999ml	حجم تعیین شده
0.0- 99999.99ml	حجم تزریق شده
±2%	دقت
0.1- 5ml/h	نرخ بازنگه داشتن رگ بیمار (KVO)
0.10- 2000.0(ml/h)	نرخ حالت Bolus
11 سطح در بازه ی 975mmHg – 225mmHg	سطح انسداد

## عملکردهای اختصاصی:

20 تزریق های اخیر	20 تزریق اخیر ثبت می شوند و مستقیماً قابل استفاده اند .
تغییر سرعت در طول تزریق	سرعت تزریق را می توان در طول تزریق بدون ایجاد توقف تغییر داد.
قفل خودکار صفحه نمایش	در دسترس و قابل استفاده می باشد.
تکرار هشدار (در صورت برطرف نشدن)	اگر علت هشدار برطرف نشود بعد از 2 دقیقه مجدد هشدار می دهد.
ذخیره سازی	حداکثر 2000 تزریق قابل ذخیره و بررسی است.
تنظیم میزان صدای دستگاه	قابلیت تنظیم در 10 سطح
تغییر دادن منبع تغذیه	هنگامی که منبع تغذیه AC/DC قطع می شود، به طور خودکار به منبع تغذیه داخلی متصل می شود.

## منبع تغذیه:

AC power	40VA برق ورودی، 100-240, 50/60Hz,
DC power خارجی	DC12V, 1.5A
باتری داخلی	باتری لیتیومی 10.8V و 2600mAh یا باتری لیتیومی 11.34V و 2900mAh

## باتری و زمان شارژ:

ساختار	زمان شارژ سریع (در حالت خاموش)	زمان شارژ معمولی (در حالت روشن)	زمان کارکرد باتری
یک باتری 10.8V و 2600mAh	به مدت 5 ساعت	به مدت 10 ساعت	بیش از 6 ساعت
دو باتری 10.8V و 2600mAh	به مدت 10 ساعت	به مدت 20 ساعت	بیش از 12 ساعت
دو باتری 11.34V و 2900mAh	در بازه 12 الی 16 شارژ می شود.	به مدت 24 ساعت شارژ می شود.	بیش از 20 ساعت

توجه: تزریق در سرعت 5ml/h با باتری جدید در دمای اتاق

## قابلیت اتصال:

Wi-fi /Wired	در دسترس می باشد.
Data interface	USB

## شرایط ایمن:

شرایط عملکردی	درجه حرارت	رطوبت	سطح فشار
شرایط نگهداری و حمل و نقل	5°C - 40°C	15%-95% RH بدون متراکم شدن	54.0kPa - 106.0 kPa
	-20°C - (+55°C)	10%-95% RH بدون متراکم شدن	22.0 kPa - 107.4 kPa

سازنده: IRANIAN HANGAM CO.

نشانی سازنده: تهران، بزرگراه چمران، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۶۵

فکس: +۹۸۲۱-۶۶۹۱۰۳۶۰

تلفن: +۹۸۲۱-۶۶۵۶۸۸۵۱

کد پستی: ۱۴۴۱۷۶۴۴۳۲

وبسایت: WWW.mehaih.com

